

DESCRIPCIÓN

- Para cronometrar eventos, tiempos de intervención, quirófanos...
- Cuenta adelante o cuenta atrás del tiempo con el reloj Style 5S, 10S y 12S.
- Visualización de la hora o del cronómetro.
- Cronómetro **hora - minuto - segundo** de 0 a 23 : 59 : 59.
- Selección con 3 teclas del modo de funcionamiento:
 - visualización de la hora
 - visualización de la cuenta adelante
 - visualización de la cuenta atrás.
- Funciones: inicio, pausa, tiempos parciales, selección previa, puesta a cero.
- Los Pupitres Style tienen un relé (1 A 250 V) que se pone en marcha al final de la cuenta adelante o atrás y permite activar una alarma luminosa o sonora (no suministrada)



Pupitre Style



Pupitre Style
Empotrado

NORMAS

- CEM : - EN55032, EN55024.
- LVD : EN62368-1.
- RED 2014/53/UE (radio modelos) : EN301-489-3.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Descripción de las teclas**..... - Una tecla para elegir el modo visualización de la hora.
 - Una tecla para elegir el modo visualización cuenta adelante (UP).
 - Una tecla para elegir el modo visualización cuenta atrás (DOWN).
 - Tres teclas (HOUR, MIN y SEC) par ajustar las horas, los minutos y los segundos en modo cronómetro.
 - Una tecla RESET para reiniciar el cronómetro cuando está en modo parado.
 - Una tecla SPLIT para visualizar un tiempo intermedio durante 5 segundos.
 - Una tecla de start/stop: pulsaciones sucesivas cambia el cronómetro entre modos start y stop.
- **Mando**..... Hasta 10 relojes máximo mostrando la misma información.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

- **Temperatura de funcionamiento**..... -5°C a +55°C.
- **Índices de protección**..... Pupitre Style: IP54/IK03.
 Pupitre Style Empotrado: IP66 después del empotramiento /IK03.
- **Pesos**..... Pupitre Style: 0,133 k g.
 Pupitre Style Empotrado: 0,190 kg.
- **Dimensiones**..... Ver en la página siguiente.

CONEXIONES ELECTRICAS


- **Conexion**..... Al reloj mediante 1 cable de 2 pares de 0.25mm² (20 m máx. - 5m suministrados)
- **Alimentación**..... Suministrado por el reloj.
- **Consumo max**..... 30 mA.

REFERENCIAS

- 946 051..... Pupitre Style
- 946 052..... Pupitre Style Empotrado


PUPITRES STYLE

Pupitre Style



Dimensiones en mm

Pupitre Style empotrado



Dimensiones en mm