

# BOÎTIER 2 BOUTONS PPMS

## PRÉSENTATION

- Connecté à 2 entrées externes de l'horloge mère Sigma (via la carte option 3 entrées), le boîtier 2 boutons permet le déclenchement et l'arrêt de l'alerte PPMS.
- Compatible avec les systèmes Melodys et Harmonys.



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


- Type..... Bouton poussoir.
- Fonctionnement..... Par contact sec.

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- Raccordement..... Domino 4 pôles.
- Section de fil max..... 2,5 mm<sup>2</sup>.

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


- Construction..... Boîtier plastique.
- Fixation..... En applique.
- Température de fonctionnement..... 0° à +50°C
- Indice de protection..... IP4X
- Poids..... 200 g.
- Dimensions..... Voir schéma ci-contre.



Montage applique

Dimensions en mm

## EXEMPLE D'INSTALLATION



## RÉFÉRENCES

- 907 544..... Boîtier 2 boutons PPMS.
- 907 542..... Carte option 3 entrées pour horloge mère Sigma.

